

**代码**

3346086

**描述**

抛光铬表面处理、EFX-250 水龙头和 ESD-500 皂液器。

**组件**

- 水龙头：编号 3324004
- 皂液器：编号 3346087

**详细信息**

- 表面处理：抛光铬 (CP)

**水龙头特点**

符合 ADA 规范的商业级电子感应式压铸金属洗手水龙头，具有以下特征：

- 工具一体化
- 所有润湿零件均为不锈钢、工程热塑性塑料、EPDM 和铜或铜合金制造
- 电磁阀安装在可拆卸的托架中，其中还有滤网
- 一体式供水开关
- 可从台面上方使用滤网
- 防破坏喷雾插件，键在水龙头内
- 所有电子设备密封等级均为 IP67
- 镀金电子触点
- 台上有各个诊断指示器，用于指示电池寿命、电磁阀状态和通电模式
- 柔性高压软管，3/8" 压缩接头
- 双稳态电磁阀
- 四 (4) 节 5 号碱性电池
- 双红外传线传感器且具有自动设定功能
- 包括所有安装硬件
- 管线吹扫模式，消除积水
- 超时可调节
- 标准弓形冠

**皂液器特点**

感应式、电子、镀铬压铸泡沫皂液器，具有以下特点：

- 模块化一体式结构，可轻松连接到台面表面
- 喷嘴中的所有电子组件均已密封
- 专为无液滴的泡沫皂液输出操作而设计
- 电机组件悬挂在与皂液器喷嘴连接的台面下方
- 电机组件旋转 360 度，便于安装
- 电池寿命为 45,000 次激活
- 1,500 次输出/每瓶泡沫皂液
- 随产品附有 2 瓶无色无香型泡沫皂液（每瓶 1500ml）
- 购买额外的泡沫皂液可以通过仕龙 (ESD-321) 或 GOJO 经销商 (8565-02-N6300GN)
- 随产品附有电池组（包含 4 节 1 号碱性电池）
- 传感器范围 - 标称值 5"
- 按照规范建议的 GFI 插座
- 120V/15 A
- 可选 AC 适配器可单独购买（零件编号 0346090）
- 选择 ESD-501，和 ESD-500 皂液器、2 皂液瓶和 EFX.250.500.0000 水龙头配合使用

**合规与认证**

(符合 ADA 标准)

**下载**

- [ESD 系列安装说明](#)
- [其他下载](#)

**注意事项**

本文档中包含的所有信息如有更改，恕不另行通知。