

代码

3346088

描述

抛光铬表面处理、EAF-275 水龙头和 ESD-2000 皂液器。

组件

- 水龙头：编号 3335017
- 皂液器：编号 3346089

详细信息

- 表面处理：抛光铬 (CP)

水龙头特点

商用级、符合 ADA 标准、电子感应式、铸造黄铜洗手水龙头，具有以下特点：

- 双红外传线传感器且具有自动设定功能
- 自动自适应传感器技术电磁阀
- 供水接头，带柔性高压软管和滤网
- 包括适当的安装硬件
- 包含 6 VDC 锂电池备用电源
- IQ-Click 功能允许激活连续运行和临时关闭模式

皂液器特点

感应式、电子、镀铬压铸泡沫皂液器，具有以下特点：

- 模块化一体式结构，可轻松连接到台面表面
- 喷嘴中的所有电子组件均已密封
- 专为无液滴的泡沫皂液输出操作而设计
- 电机组件悬挂在与皂液器喷嘴连接的台面下方
- 电机组件旋转 360 度，便于安装
- 电池寿命为 45,000 次激活
- 1,500 次输出/每瓶泡沫皂液
- 随产品附有 2 瓶无色无香型泡沫皂液（每瓶 1500ml）
- 购买额外的泡沫皂液可以通过仕龙 (ESD-325) 或 GOJO 经销商 (8565-04-N6300GN)
- 随产品附有电池组（包含 4 节 1 号碱性电池）
- 传感器范围 - 标称值 5"
- 按照规范建议的 GFI 插座
- 120V/15 A
- 可选 AC 适配器可单独购买（零件编号 0346090）
- 选择 ESD-2001，和 ESD-2000 皂液器、2 皂液瓶和 EAF-275-ISM 水龙头配合使用

**合规与认证**

(符合 ADA 标准)

下载

- [ESD 系列安装说明](#)
- [EAF 200/225/250/275 安装说明](#)
- [EAF 200/225/250/275 \(SP\) 安装说明](#)
- [其他下载](#)

注意事项

本文档中包含的所有信息如有更改，恕不另行通知。

保修期

[查看保修信息](#)