

**代码**

3346094

**描述**

抛光铬表面处理、EAF-750 水龙头和 ESD-700 皂液器。

**组件**

- 水龙头：编号 3335074
- 皂液器：编号 3346095

**详细信息**

- 表面处理：抛光铬 (CP)

**水龙头特点**

商用级、符合 ADA 标准、电子感应式、铸造黄铜鹅颈式洗手水龙头，具有以下特点：

- 12/24 小时卫生冲洗管线吹扫功能 - 可设定现场
- 一体式喷嘴外壳组件，便于清洁
- 模块化一体式结构，台上所有组件为暗装式
- 双红外线传感器，带自动设置功能和微处理器
- 低电量指示灯
- 双稳态电磁阀
- 供水接头，带柔性高压软管和滤网
- 8 包含伏特锂 CR P2 商用电池
- 包括适当的安装硬件
- IQ-Click 功能允许激活连续运行和临时关闭模式
- 安装类似于传统的单杆水龙头

**皂液器特点**

感应式、电子、镀铬压铸泡沫皂液器，具有以下特点：

- 模块化一体式结构，可轻松连接到台面表面
- 喷嘴中的所有电子组件均已密封
- 专为无液滴的泡沫皂液输出操作而设计
- 电机组件悬挂在与皂液器喷嘴连接的台面下方
- 电机组件旋转 360 度，便于安装
- 电池寿命为 45,000 次激活
- 1,500 次输出/每瓶泡沫皂液
- 随产品附有 2 瓶无色无香型泡沫皂液（每瓶 1500ml）
- 购买额外的泡沫皂液可以通过仕龙 (ESD-321) 或 GOJO 经销商 (8565-02-N6300GN)
- 随产品附有电池组（包含 4 节 1 号碱性电池）
- 传感器范围 - 标称值 5"
- 按照规范建议的 GFI 插座
- 120V/15 A
- 可选 AC 适配器可单独购买（零件编号 0346090）
- 选择 ESD-701，和 ESD-700 皂液器、2 皂液瓶和 EAF-750-ISM 水龙头配合使用

**合规与认证**

(符合 ADA 标准)

**下载**

- [ESD 系列安装说明](#)
- [其他下载](#)

**注意事项**

本文档中包含的所有信息如有更改，恕不另行通知。